

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8451.600

Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 14.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8451.600 - Система линейных шкафов TS 8

Нержавеющая сталь

Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 55.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8451.600
Материал	Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа и панели основания: гладкие Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400 Монтажная панель: оцинкованная

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Потолочная панель Панели основания Задняя стенка Монтажная панель 4 рым-болта для транспортировки Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм 2 монтажные перемычки по глубине шкафа
2 supportstrips in depth	да
Кол-во дверей	2
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IK-код	IK09
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал	Нержавеющая сталь
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	1.099 мм x 1.896 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	183
Gross weight	194.7
EAN	4028177300781

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK