Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8454.000

Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

LOSURES >> POWER DISTRIBUTION >> CLIMATE COM

TRUCTURE

OFTWARE & SERVICES

VX 8454.000 - Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь Базовый шкаф

The standard in enclosure manufacturing in high-grade stainless steel 1.4301 (AISI 304): Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation.







Функции

Арт. №	VX 8454.000
Материал	Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи
	шлифовка
	Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи
	шлифовка
	Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм,
	снаружи шлифовка
	Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5
	мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа и панели основания: гладкие
	Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
	Монтажная панель: оцинкованная

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Потолочная панель
	Панели основания
	Задняя стенка
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
	2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	699 мм х 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
ІК-код	IK10
Кол-во дверей	1
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	107.1
Gross weight	109.8
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177920149
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025