


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.015

## Панели цоколя боковые, 100 мм

Состояние: 03.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.015 - Панели цоколя боковые, 100 мм для элементов цоколя, передних и задних

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели могут устанавливаться с поворотом на 90°.

## Функции

Арт. №	TS 8601.015
Описание продукта	Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	2 панели цоколя Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу	Для стабилизации соединенных элементов цоколя боковые панели 100 мм могут устанавливаться с поворотом на 90°. При этом необходимы фланши для соединения цоколей
Размер	Высота: 100 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS: = 1.000 мм Тип корпуса: SE Тип корпуса: CM Тип корпуса: TP Тип корпуса: PC Тип корпуса: IW Тип корпуса: TS IT
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.442
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177232679

# Функции

---

E-Number Sweden	E7239725
-----------------	----------

---

ECLASS 8.0	27182003
------------	----------