


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.450

Траверса

Состояние: 25.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.450 - Траверса для VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, чиллеров Blue e+

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм.



Функции

Арт. №	TS 8601.450
Описание продукта	Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек M12.
Преимущества	Для повышения устойчивости установки Регулируется под глубину корпуса
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7015
Комплект поставки	1 траверса левая 1 траверса правая
Возможности монтажа	Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади У чиллера Blue e+ траверса может быть использована в качестве цокольного элемента

Функции

Указание	Обращайте внимание на достаточную устойчивость и защиту от опрокидывания!
Размер	Высота: 70 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP PC IW Глубина: = 400 мм = 500 мм
Подходит для глубины	400 мм 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,483 kg
Gross weight	7,66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	TS траверса, для TS, SE, CM, TP, PC, IW, для Г: 400/500 мм