
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8601.680 Траверса

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8601.680 - Траверса для VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, чиллеров Blue e+

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм.





Функции

Арт. №	TS 8601.680
Описание продукта	Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек М12.
Преимущества	Для повышения устойчивости установки Регулируется под глубину корпуса
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7015
Комплект поставки	1 траверса левая 1 траверса правая
Возможности монтажа	Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади У чиллера Blue e+ траверса может быть использована в качестве цокольного элемента

© Rittal 2025

Функции

Указание	Обращайте внимание на достаточную устойчивость и защиту
	от опрокидывания!
Размер	Высота: 70 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX
	TS
	VX SE
	TP
	PC
	IW
	Глубина: = 600 мм
	= 800 MM
Подходит для глубины	600 мм
	800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	10
Gross weight	10.139
PCF per pack (cradle-to-gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177382640
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3