


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



TS 8601.680

Трaversа

Состояние: 23.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.680 - Траверса для VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, чиллеров Blue e+

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8601.680
Описание продукта	Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек M12.
Преимущества	Для повышения устойчивости установки Регулируется под глубину корпуса
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7015
Комплект поставки	1 траверса левая 1 траверса правая
Возможности монтажа	Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади У чиллера Blue e+ траверса может быть использована в качестве цокольного элемента

# ФУНКЦИИ

Указание	Обращайте внимание на достаточную устойчивость и защиту от опрокидывания!
Размер	Высота: 70 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE TP PC IW Глубина: = 600 мм = 800 мм
Подходит для глубины	600 мм 800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	10 kg
Gross weight	10,139 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	TS траверса, для TS, SE, CM, TP, PC, IW, для Г: 600/800 мм