


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8604.450

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 31.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8604.450 - Линейные распределительные шкафы VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.



Функции

Арт. №	VX 8604.450
Исполнение	Surface coating to DIN EN ISO 12944
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм Крыша: листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Enclosure frame: Zinc-magnesium and powder coating Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Монтажная панель 2 монтажные шины 18 x 39 мм Замок: двойная бородка 3 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-код	IK10
Кол-во дверей	1
Указание	Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our "paint finish equivalent to C4-H" thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	93,4 kg

Функции

Gross weight	95,4 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX baying enclosure system C4-H, WxHxD: 600x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии