Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8606.500 Система линейных шкафов TS 8

Состояние: 03.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8606.500 - Система линейных шкафов TS 8

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.



Функции

Арт. №	TS 8606.500
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
	Крыша: листовая сталь 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
	Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
	Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковоє
	покрытие, структурное
	Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
 Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь(и)
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на
	левую
	Потолочная панель
	Задняя стенка
	4 рым-болта для транспортировки
	Замок: двойная бородка 3 мм
	Панели основания
	Монтажная панель
	2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
	2 монтажные перемычки по глубине шкафа
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш	499 мм х 1.896 мм
x B)	
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 55
529	
	NEMA 1
	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1
,, ,	Type 12
 К-код	IK09
Кол-во дверей ———————————————————————————————————	1
2 supportstrips in depth	да
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	98.8
Gross weight	104
	94032080
Код ТНВЭД	
Код ТНВЭД EAN	4028177250819

© Rittal 2025 3

Функции

|--|

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025