Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8609.220 Защитный кожух с дверью

Состояние: 09.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8609.220 - Защитный кожух с дверью для VX

Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов

Функции

Арт. №	VX 8609.220
Преимущества	Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов Кабельный ввод по выбору сверху или снизу
Материал	Защитный кожух: Листовая сталь, 1,5 мм
	Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух
	Дверб со штанговым запором и замком под ключ с двойной
	бородкой
	2 защитные панели для верха и низа
Размер	Ширина: 202,7 мм
	Высота: 1.998 мм
	Глубина: 499 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX
	Высота: = 2.000 мм
	Глубина: = 500 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
Степень защиты NEMA	NEMA 12 (в сочетании со шкафами серий VX, VX IT)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	44
Gross weight	45
PCF per pack (cradle-to-gate)	114,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared

© Rittal 2025

Функции

Код ТНВЭД	94039910	
EAN	4028177921672	
ETIM 9	EC000744	
ECLASS 8.0	27182405	

© Rittal 2025 3