


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.220

Защитный кожух с дверью

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.220 - Защитный кожух с дверью для VX

Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов

Функции

Арт. №	VX 8609.220
Преимущества	Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов Кабельный ввод по выбору сверху или снизу
Материал	Защитный кожух: Листовая сталь, 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух Дверь со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой 2 защитные панели для верха и низа
Размер	Ширина: 202,7 мм Высота: 1.998 мм Глубина: 499 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 2.000 мм Глубина: = 500 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
Степень защиты NEMA	NEMA 12 (в сочетании со шкафами серий VX, VX IT)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	44 kg
Gross weight	45 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	114,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

Функции

Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Описание продукта	VX защитный кожух с дверью, для ВГ: 2000x500 мм