

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8609.230**

**ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С ДВЕРЬЮ**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8609.230 - Защитный кожух с дверью для VX

Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8609.230
Преимущества	Для защиты и облицовки разъемов или других компонентов Кабельный ввод по выбору сверху или снизу
Материал	Защитный кожух: Листовая сталь, 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух Дверь со штанговым запором и замком под ключ с двойной бородкой 2 защитные панели для верха и низа
Размер	Ширина: 202,7 мм Высота: 1.998 мм Глубина: 599 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 2.000 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
Степень защиты NEMA	NEMA 12 (в сочетании со шкафами серий VX, VX IT)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	48.5
Gross weight	50.5
PCF per pack (cradle-to-gate)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

# ФУНКЦИИ

---

Код ТНВЭД 94039910

---

EAN 4028177921689

---

ETIM 9 EC000744

---

ECLASS 8.0 27182405