Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.625 обзорная дверь

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8610.625 - обзорная дверь для TS, TS IT, VX SE

Вместо стальной двери или задней стенки.



Функции

Арт. №	TS 8610.625
Описание продукта	Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль
	Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035
	Угловые элементы: RAL 7035
	Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны
	декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки	Рама обзорной двери с безопасным стеклом
	Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой
	Шарниры 180° (4 штуки)
Visible area	Ширина обзорного окна: 460 мм
	Высота обзорного окна: 2.040 мм
Высота обзорного окна	2 040 мм

© Rittal 2025 2

Функции

При монтаже вместо задней стенки небходимы части замка
IP 55
Тип корпуса: TS
TS IT
VX SE
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.200 мм
1 шт.
15.7
16.2
4028177693869
EC000747
27182204

© Rittal 2025 3