

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.825 обзорная дверь

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.825 - обзорная дверь для TS, TS IT, VX SE

Вместо стальной двери или задней стенки.



Функции

| | |
|-----------------------|--|
| Арт. № | TS 8610.825 |
| Описание продукта | Вместо стальной двери или задней стенки. |
| Материал | Рама: Алюминиевый прессованный профиль Угловые элементы: Цинковое литье под давлением Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Цвет | Рама: RAL 7035 Угловые элементы: RAL 7035 Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005 |
| Комплект поставки | Рама обзорной двери с безопасным стеклом Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой Шарниры 180° (4 штуки) |
| Visible area | Ширина обзорного окна: 660 мм Высота обзорного окна: 2.040 мм |
| Высота обзорного окна | 2 040 мм |

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Указание по монтажу | При монтаже вместо задней стенки необходимы части замка |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 55 |
| Подходит для | Тип корпуса: TS TS IT VX SE Ширина: = 800 мм Высота: = 2.200 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 19 kg |
| Gross weight | 20 kg |
| Код ТНВЭД | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Описание продукта | TS Обзорная дверь, для TS, TS IT, SE, для ШВ: 800x2200 мм |