

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.825

обзорная дверь

Состояние: 14.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.825 - обзорная дверь для TS, TS IT, VX SE

Вместо стальной двери или задней стенки.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8610.825
Описание продукта	Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Угловые элементы: Цинковое литье под давлением Обзорное окно: однослоенное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035 Угловые элементы: RAL 7035 Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки	Рама обзорной двери с безопасным стеклом Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой Шарниры 180° (4 штуки)
Visible area	Ширина обзорного окна: 660 мм Высота обзорного окна: 2.040 мм
Высота обзорного окна	2 040 мм

ФУНКЦИИ

Указание по монтажу	При монтаже вместо задней стенки необходимы части замка
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT VX SE Ширина: = 800 мм Высота: = 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	19
Gross weight	20
EAN	4028177693876
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204