


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 обзорная дверь

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - обзорная дверь для TS, TS IT, VX SE

Вместо стальной двери или задней стенки.



Функции

Арт. №	TS 8610.885
Описание продукта	Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Угловые элементы: Цинковое литье под давлением Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035 Угловые элементы: RAL 7035 Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки	Рама обзорной двери с безопасным стеклом Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой Шарниры 180° (4 штуки)
Visible area	Ширина обзорного окна: 660 мм Высота обзорного окна: 1.640 мм
Высота обзорного окна	1 640 мм

Функции

Указание по монтажу	При монтаже вместо задней стенки необходимы части замка
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT VX SE Ширина: = 800 мм Высота: = 1.800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14,77 kg
Gross weight	15,6 kg
Код ТНВЭД	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	TS Обзорная дверь, для TS, TS IT, SE, для ШВ: 800x1800 мм