


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.040**

**Системные шасси TS 17 x 73 мм**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.040 - Системные шасси TS 17 x 73 мм

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.



## Функции

Арт. №	TS 8612.040
Исполнение	Для внутренней монтажного уровня и для монтажа на дверях
Описание продукта	Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Длина	390 мм
Подходит для ширины двери	500 мм
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине В ТР с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание по монтажу	При монтаже в ТР необходима шина для внутреннего монтажа

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX SE TP PC IW Ширина/глубина: 400 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,6 kg
Gross weight	1,75 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 400 мм, для ширины двери: 500 мм, L: 390 мм