## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8612.060 Системные шасси TS 17 x 73 мм


Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### TS 8612.060 - Системные шасси TS 17 x 73 мм

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.







### Функции

Указание по монтажу	При монтаже в ТР необходима шина для внутреннего монтажа
	и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
Возможности монтажа	Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки
	для внутреннего монтажного уровня
	В ТР с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине,
	На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
Длина	LIA DARTING DI MAN EDARMINA MINARA TS. VV SE: NA DIMETRAMIAN
	·
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Поверхность	Оцинкованная
Материал	Листовая сталь
	закрепляются.
Описание продукта	Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и
Исполнение	для внутреннего монтажного уровня
Арт. №	TS 8612.060
A NO	T0 0640 060

© Rittal 2025

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX SE
	TP
	PC
	IW
	To fit width/depth: 600 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2.448
Gross weight	2.64
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177212091
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3