Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8612.070 Системные шасси TS 17 x 73 мм

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8612.070 - Системные шасси TS 17 x 73 мм

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.





Функции

Арт. №	TS 8612.070
Исполнение	Для монтажа дверях
Описание продукта	Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Длина	690 мм
Подходит для ширины двери	800 мм
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине В ТР с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание по монтажу	При монтаже в ТР необходима шина для внутреннего монтажа

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX SE
	TP
	PC
	IW
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2.96
Gross weight	3.158
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177690318
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3