

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.080

Системные шасси TS 17 x 73 мм



Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.080 - Системные шасси TS 17 x 73 мм

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.



ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8612.080
Исполнение	Для внутренней монтажного уровня и для монтажа на дверях
Описание продукта	Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Длина	790 мм
Подходит для ширины двери	900 мм
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте У SE дополнительно монтируется по глубине на верхний горизонтальный профиль На трубчатой раме двери TS, SE и PC В ТР с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание по монтажу	При монтаже в ТР необходима шина для внутреннего монтажа

ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX SE TP PC IW TX CableNet Ширина/глубина: 800 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	3.384
Gross weight	3.54
PCF per pack (cradle-to-gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177212107
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234