Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8612.130 Системные шасси TS 17 x 73 мм

Состояние: 10.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8612.130 - Системные шасси TS 17 x 73 мм

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.





Функции

Указание по монтажу	При монтаже в ТР необходима шина для внутреннего монтаж
	Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
	для внутреннего монтажного уровня
	В ТР с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине,
	монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем
Длина	240 мм
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Поверхность	Оцинкованная
Материал	Листовая сталь
Описание продукта	Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
—————————————————————————————————————	Для внешнего монтажного уровня
Арт. №	TS 8612.130

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX SE
	TP
	PC
	IW
	Ширина/глубина: 300 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.88
Gross weight	1.091
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177500327
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3