

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.660

Монтажные шасси TS 45 x 88 мм

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.660 - Монтажные шасси TS 45 x 88 мм

При монтаже непосредственно на внутренних плоскостях (например, на потолке) обеспечивают поддержку тяжелого оборудования. При установке сбоку и сзади, позволяют прочно прикрепить шкаф к машине.



Функции

Арт. №	TS 8612.660
Исполнение	для внутреннего монтажного уровня
Описание продукта	При монтаже непосредственно на внутренних плоскостях (например, на потолке) обеспечивают поддержку тяжелого оборудования. При установке сбоку и сзади, позволяют прочно прикрепить шкаф к машине. Двойной профиль с 11 рядами отверстий предоставляет разнообразные дополнительные возможности для внутреннего монтажа.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	На вертикальном и горизонтальном профиле шкафа TS, VX SE
Подходит для	Тип корпуса: внутренний монтажный уровень Ширина/глубина: 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2,8 kg
Gross weight	3,02 kg
Код ТНВЭД	73269098

Функции

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	TS Монтажные шасси 45 x 88 мм, для внутреннего монтажного уровня: для ШГ: 600 мм
