


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.750

Монтажная шина TS 25 x 38 мм

Состояние: 26.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.750 - Монтажная шина TS 25 x 38 мм

Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями. Возможности установки на вертикальном профиле шкафа TS.



Функции

Арт. №	TS 8612.750
Описание продукта	Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями.
Материал	Листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE Со всех сторон с 9 мм круглой перфорацией с шагом 25 мм Для установки несущих шин, системных несущих шин, С-образных профильных шин 30/15, кабельных шин (L-образный профиль), конструкций пользователя.
Указание	В сочетании с фиксирующейся гайкой особенно подходит для частых изменений конфигурации монтажа
Подходит для	To fit width/depth: 500 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1.468
Gross weight	1.668
Код THBЭД	73269098
EAN	4028177429130

Функции

ECLASS 8.0

27189261