

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.




**TS 8612.760**

**Монтажная шина TS 25 x 38 мм**

Состояние: 14.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# TS 8612.760 - Монтажная шина TS 25 x 38 мм

Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями. Возможности установки на вертикальном профиле шкафа TS.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8612.760
Описание продукта	Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями.
Материал	Листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE Со всех сторон с 9 мм круглой перфорацией с шагом 25 мм Для установки несущих шин, системных несущих шин, С-образных профильных шин 30/15, кабельных шин (L-образный профиль), конструкций пользователя.
Указание	В сочетании с фиксирующейся гайкой особенно подходит для частых изменений конфигурации монтажа
Подходит для	Ширина/глубина: 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1.648
Gross weight	1.96
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177429147

# ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27189261