


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.760**

**Монтажная шина TS 25 x 38 мм**

Состояние: 02.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.760 - Монтажная шина TS 25 x 38 мм

Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями. Возможности установки на вертикальном профиле шкафа TS.



## Функции

Арт. №	TS 8612.760
Описание продукта	Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями.
Материал	Листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа	На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE Со всех сторон с 9 мм круглой перфорацией с шагом 25 мм Для установки несущих шин, системных несущих шин, С-образных профильных шин 30/15, кабельных шин (L-образный профиль), конструкций пользователя.
Указание	В сочетании с фиксирующейся гайкой особенно подходит для частых изменений конфигурации монтажа
Подходит для	Ширина/глубина: 600 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1,648 kg
Gross weight	1,96 kg
Код THBЭД	73269098
ECLASS 8.0	27189261

# Функции

---

Описание продукта

TS Монтажная шина 25 x 38 мм, для ШГ: 600 мм