

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8613.080

Адаптерные профили, 482,6 мм (19")

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8613.080 - Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, VX SE

Для крепления крейтов и других компонентов, для секционной установки адаптерные профили можно просто укоротить.



Функции

Арт. №	TS 8613.080
Описание продукта	Для крепления крейтов и другого оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
Материал	Алюминиевый прессованный профиль
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	38 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание	482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм
Подходит для	Тип корпуса: TS Ширина: = 600 мм Высота: = 1.800 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	6,3 kg
Gross weight	6,631 kg
Код ТНВЭД	76042100

Функции

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	TS Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, для В: 1800 мм, 38 U
