Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







TS 8613.300

Адаптерные профили, 482,6 мм (19")

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 8613.300 - Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования

Для двусторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин.

Функции

Арт. №	TS 8613.300
Описание продукта	Для двухсторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин TS 8613.150, TS 8613.160 и TS 8613.180. Устанавливаются на внутренний монтажный уровень. Внешний монтажный уровень можно использовать, например, для прокладки кабеля при помощи системных шасси TS, установленных по глубине шкафа.
Материал	Алюминиевый прессованный профиль
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	42 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание	Исполнение аналогично адаптерным профилям, 482,6 мм (19"), но с ассиметричной высотой, подходит для шкафа ТЅ для электронного оборудования.
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: = 2.000 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.846
Gross weight	4.045
Код ТНВЭД	76042990
EAN	4028177237247
ETIM 9	EC002625

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025 3