

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8613.300**

**Адаптерные профили, 482,6 мм  
(19")**

Состояние: 21.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 8613.300 - Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования

Для двусторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	TS 8613.300
Описание продукта	Для двухсторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин TS 8613.150, TS 8613.160 и TS 8613.180. Устанавливаются на внутренний монтажный уровень. Внешний монтажный уровень можно использовать, например, для прокладки кабеля при помощи системных шасси TS, установленных по глубине шкафа.
Материал	Алюминиевый прессованный профиль
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	42 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание	Исполнение аналогично адаптерным профилям, 482,6 мм (19"), но с ассиметричной высотой, подходит для шкафа TS для электронного оборудования.
Подходит для	Тип корпуса: TS Высота: = 2.000 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3,846 kg
Gross weight	4,045 kg
Код ТНВЭД	76042990
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# ФУНКЦИИ

---

## Описание продукта

TS Адаптерные профили, 482,6 мм (19"), для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования, для В: 2000 мм