


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8615.500**

**Система линейных шкафов TS 8**

Состояние: 25.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8615.500 - Система линейных шкафов TS 8

Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.



## Функции

|             |  |
|-------------|--|
| Арт. №      | TS 8615.500  |
| Материал    | Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм<br>Крыша: листовая сталь 1,5 мм<br>Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм<br>Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм<br>Панели основания: листовая сталь 1,5 мм<br>Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка<br>Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное<br>Монтажная панель и панели основания: оцинкованные   |
| Цвет        | RAL 7035   |

# Функции

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Комплект поставки                 | Каркас шкафа<br>Дверь(и)<br>Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую<br>Потолочная панель<br>Задняя стенка<br>4 рым-болта для транспортировки<br>Замок: двойная бородка 3 мм<br>Панели основания<br>Монтажная панель<br>2 монтажных шины TS 18 x 38 мм |
| Размер                            | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.200 мм<br>Глубина: 500 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)  | 499 мм x 1.096 мм  |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 55  |
| Степень защиты NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating согл. UL 50E          | Type 1<br>Type 12  |
| IK-код                            | IK09   |
| Кол-во дверей                     | 1  |
| Основной материал                 | Листовая сталь   |
| Упаковка                          | 1 шт.  |
| Вес нетто                         | 63,4 kg  |
| Gross weight                      | 67,2 kg  |
| Код ТНВЭД                         | 94032080   |
| ECLASS 8.0                        | 27180101   |
| Описание продукта                 | TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1200x500 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди   |

# Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Сертификаты

Поверхность

---

Объяснения

Декларация производителя  
Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK