

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.050

Системные шасси 18 x 64 мм

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.050 - Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.



Функции

Арт. №	VX 8617.050
Описание продукта	Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.
Преимущества	Просто навешиваются снаружи в системную перфорацию и закрепляются Системная перфорация со всех четырех сторон При соединенных в линейку шкафах монтаж системных шасси может также производиться изнутри шкафа
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	На внешнем монтажном уровне на профиле шкафа На внешнем монтажном уровне между двумя системными шасси 23 x 64 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX Ширина/глубина: 1.000 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	4,28 kg

Функции

PCF per pack (cradle-to-gate)	20,22
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 18 x 64 мм, для внешнего монтажного уровня, для Ш/Г: 1000 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------