

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.050

Системные шасси 18 x 64 мм

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.050 - Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа.



Функции

| | |
|---------------------|---|
| Арт. № | VX 8617.050 |
| Описание продукта | Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа. |
| Преимущества | Просто навешиваются снаружи в системную перфорацию и закрепляются Системная перфорация со всех четырех сторон При соединенных в линейку шкафах монтаж системных шасси может также производиться изнутри шкафа |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Возможности монтажа | На внешнем монтажном уровне на профиле шкафа На внешнем монтажном уровне между двумя системными шасси 23 x 64 мм |
| Подходит для | Тип корпуса: VX Ширина/глубина: 1.000 мм |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 4,28 kg |

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 20,22 |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Описание продукта | VX системные шасси 18 x 64 мм, для внешнего монтажного уровня, для Ш/Г: 1000 мм |

Одобрения

| | |
|------------|-----------------|
| Объяснения | PCF-declaration |
|------------|-----------------|