

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.170

Системные шасси 23 x 64 мм

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.170 - Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.



Функции

Арт. №	VX 8617.170
Описание продукта	Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа.
Преимущества	Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются Системная перфорация со всех четырех сторон С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
VX installation options	In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
AX installation options	In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX stainless steel installation options	In enclosure height 1400 mm, in conjunction with the base configuration rail

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT AX Suitable for width or height or depth: 1.400 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	5 kg
Gross weight	5,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	31,04
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX системные шасси 23 x 64 мм, для внутреннего монтажного уровня, для Ш/В/Г: 1400 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------
