



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.510**

**Секционные монтажные панели**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.510 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

## Функции

Арт. №	VX 8617.510
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери	600 мм
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикально в качестве монтажной поверхности или горизонтально Крепление производится непосредственно на профиле шкафа При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 500 мм Глубина: 300 мм
Подходит для типа корпуса	VX VX SE PC

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC Ширина: = 400 мм = 600 мм Глубина: = 400 мм = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4 kg
Gross weight	4,42 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Описание продукта	VX секционная монтажная панель, размер: 500x300 мм