### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8617.540 Секционные монтажные панели

Состояние: 16.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 8617.540 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

#### Функции

Арт. №	VX 8617.540
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу.
	Секционные монтажные панели могут особо гибко
	использоваться и обеспечивают таким образом платформу
	для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери	600 мм
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикальность в качестве
	монтажной поверхности или горизонтально
	Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
	При монтаже с выдвижением крепление производится с
	помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в
	шкафу
	При многоуровневом монтаже друг за другом секционные
	панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для
	быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 500 мм
	Глубина: 700 мм

© Rittal 2025

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX
	VX SE
	PC
	Ширина: = 600 мм
	= 800 MM
	Глубина: = 600 мм
	= 800 MM
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8.82
Gross weight	9.22
PCF per pack (cradle-to-gate)	35,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177919396
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3