
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8617.580 Секционные монтажные панели

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8617.580 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Функции

Арт. №	VX 8617.580
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу.
	Секционные монтажные панели могут особо гибко
	использоваться и обеспечивают таким образом платформу
	для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери	800 мм
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикальность в качестве
	монтажной поверхности или горизонтально
	Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
	При монтаже с выдвижением крепление производится с
	помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу
	При многоуровневом монтаже друг за другом секционные
	панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для
	быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
	В VX SE на вертикальном профиле шкафа в сочетании с
	адаптерной шиной VX
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 700 мм
	Глубина: 700 мм

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX
	VX SE
	PC
	Ширина: = 800 мм
	Глубина: = 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11.271
Gross weight	11.864
PCF per pack (cradle-to-gate)	45,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177919433
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3