

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.590

Секционные монтажные панели

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.590 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Функции

Арт. №	VX 8617.590
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери	1 000 мм
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикально в качестве монтажной поверхности или горизонтально Крепление производится непосредственно на профиле шкафа При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 900 мм Глубина: 300 мм
Подходит для типа корпуса	VX VX SE PC

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC Ширина: = 400 мм = 1.000 мм Глубина: = 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,405 kg
Gross weight	7,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Описание продукта	VX секционная монтажная панель, размер: 900x300 мм