


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.600**

**Секционные монтажные панели**

Состояние: 28.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.600 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

## Функции

Арт. №	VX 8617.600
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери	1 000 мм
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикально в качестве монтажной поверхности или горизонтально Крепление производится непосредственно на профиле шкафа При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 900 мм Глубина: 400 мм
Подходит для типа корпуса	VX VX SE PC

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC Ширина: = 1.000 мм Глубина: = 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8,365 kg
Gross weight	8,805 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	33,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Описание продукта	VX секционная монтажная панель, размер: 900x400 мм