
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8617.610 Секционные монтажные панели

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8617.610 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

Функции

Арт. №	VX 8617.610
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу.
	Секционные монтажные панели могут особо гибко
	использоваться и обеспечивают таким образом платформу
	для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для ширины двери	1 000 мм
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикальность в качестве
	монтажной поверхности или горизонтально
	Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
	При монтаже с выдвижением крепление производится с
	помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в
	шкафу
	При многоуровневом монтаже друг за другом секционные
	панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для
	быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 900 мм
	Глубина: 500 мм
Подходит для типа корпуса	VX
	VX SE
	PC

© Rittal 2025

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX
	VX SE
	PC
	Ширина: = 600 мм
	= 1.000 MM
	Глубина: = 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	11
Gross weight	11.36
PCF per pack (cradle-to-gate)	43,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177919464
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

© Rittal 2025 3