


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8617.630

Секционные монтажные панели

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8617.630 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8617.630
Описание продукта	Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
Материал	Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	Монтаж может производиться вертикальность в качестве монтажной поверхности или горизонтально Крепление производится непосредственно на профиле шкафа При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
Указание	Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
Размер	Ширина: 1.100 мм Глубина: 400 мм
Подходит для типа корпуса	VX VX SE PC

# ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC Ширина: = 1.200 мм Глубина: = 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10.564
Gross weight	11.12
PCF per pack (cradle-to-gate)	41,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177919488
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216