

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.640

Секционные монтажные панели

Состояние: 30.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.640 - Секционные монтажные панели для VX, VX SE, PC, IW

Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------|--|
| Арт. № | VX 8617.640 |
| Описание продукта | Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений. |
| Материал | Листовая сталь, 2,5 мм |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Возможности монтажа | Монтаж может производиться вертикальность в качестве монтажной поверхности или горизонтально Крепление производится непосредственно на профиле шкафа При монтаже с выдвижением крепление производится с помощью системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам. |
| Указание | Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX |
| Размер | Ширина: 1.100 мм Глубина: 500 мм |
| Подходит для типа корпуса | VX VX SE PC |

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------------------|--|
| Подходит для | Тип корпуса: VX VX SE PC Ширина: = 600 мм = 1.200 мм Глубина: = 600 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 12.8 |
| Gross weight | 13.18 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 50,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| EAN | 4028177919495 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |