


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.710

МОНТАЖНЫХ ШИН 18 x 39 мм

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.710 - монтажных шин 18 x 39 мм для VX, VX SE

Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.

Функции

Арт. №	VX 8617.710
Описание продукта	Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
Преимущества	Используется также в комбинации с другими шасси Подготовка сзади для крепления кабельных зажимов для оптимальной прокладки кабеля в шкафу Просто на системной перфорации, также при монтажной панели в крайнем заднем положении
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа	В VX на внутреннем монтажном уровне на профиле шкафа В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
Указание	Для шкафов с монтажной панелью, 2 монтажные шины уже включены в комплект поставки.
Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE Ширина/глубина: 500 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,92 kg
Gross weight	2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	14,88
Код ТНВЭД	73269098

Функции

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX монтажная шина 18 x 39 мм, для Ш/Г: 500 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------
