


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 8617.810

Несущая шина 48 x 26 мм

Состояние: 05.08.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8617.810 - Несущая шина 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с Т-образной головкой и продольные отверстия в несущейшине позволяют реализовать любой крепежный размер.



## ФУНКЦИИ

---

Арт. № VX 8617.810

---

Описание продукта

Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
VX installation options	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE installation options	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX installation options	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
PC installation options	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
WI installation options	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

# ФУНКЦИИ

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC IW AX CX one-piece console CX pedestal Ширина: = 800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	3.89
Gross weight	4.1
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177919525
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261