



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.830

Несущая шина 48 x 26 mm

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.830 - Несущая шина 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для тяжелых компонентов, например, трансформаторов. Болты с Т-образной головкой и продольные отверстия в несущей шине позволяют реализовать любой крепежный размер.



Функции

Арт. №	VX 8617.830
Описание продукта	
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
VX installation options	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level and in the base
VX SE installation options	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
AX installation options	In enclosure width 1200 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
PC installation options	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
WI installation options	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE PC IW AX CX one-piece console CX pedestal Ширина: = 1.200 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	5,6 kg
Gross weight	5,95 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	25,12
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	VX несущая шина 48 x 26 мм, для Ш: 1200 мм

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------