



# VX 8618.030 - обзорная дверь для VX

Вместо стальной двери или задней стенки.

## Функции

Арт. №	VX 8618.030
Описание продукта	Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035 Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки	обзорная дверь Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой Шарниры 180° (4 штуки)
ИК-код	IK08
Указание	При монтаже вместо задней стенки необходимы элементы замка 8618.110
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX Ширина: = 800 мм Высота: = 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14,5 kg
Gross weight	15,4 kg
Код ТНВЭД	94039910

## Функции

---

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	VX обзорная дверь, для ШВ: 800x2000 мм

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
Сертификаты	Степень защиты

---