



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040 обзорная дверь

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.040 - обзорная дверь для VX

Вместо стальной двери или задней стенки.

Функции

Арт. №	VX 8618.040
Описание продукта	Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035 Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки	обзорная дверь Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой Шарниры 180° (4 штуки)
ИК-код	IK08
Указание	При монтаже вместо задней стенки необходимы элементы замка 8618.110
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: VX Ширина: = 600 мм Высота: = 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14,6 kg
Gross weight	15,4 kg
Код ТНВЭД	94039910

Функции

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	VX обзорная дверь, для ШВ: 600x2200 мм

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
Сертификаты	Степень защиты
