
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8618.050 обзорная дверь

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 8618.050 - обзорная дверь для VX

Вместо стальной двери или задней стенки.

#### Функции

Арт. №	VX 8618.050
Описание продукта	Вместо стальной двери или задней стенки.
Материал	Рама: Алюминиевый прессованный профиль
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Рама: RAL 7035
	Обзорное окно (нанесенная с внутренней стороны
	декоративная маска): RAL 9005
Комплект поставки	обзорная дверь
	Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой
	Шарниры 180° (4 штуки)
ІК-код	IK08
Указание	При монтаже вместо задней стенки необходимы элементы
	замка 8618.110
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 55
529	
Подходит для	Тип корпуса: VX
	Ширина: = 800 мм
	Высота: = 2.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16.5
Gross weight	18

© Rittal 2025

## Функции

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA
Сертификаты	Степень защиты

© Rittal 2025 3