


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.802

Профиль для ввода кабеля, в центре

Состояние: 29.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.802 - Профиль для ввода кабеля, в центре

Профиль устанавливается непосредственно на панели основания. При этом при установке монтажной панели в среднем положении кабель без большого изгиба может быть зафиксирован на кабельную шину. Шина для фиксации кабеля позволяет оптимально ввести кабель при установленной монтажной панели.

Функции

Арт. №	VX 8618.802
Преимущества	Простой монтаж установке по всей ширине высокой степени уплотнения кабеля, введенного в шкаф
Области применения	Для установки на панели основания
Материал	Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, негоряемый Термостойкость до +60 °С Уплотнение: ПВХ Сечение: 30 x 25 мм
Комплект поставки	Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили
Указание	Для каждого ввода необходимо 2 шт. При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа)
Подходит для	Тип корпуса: VX: = 1.000 мм Тип корпуса: VX SE Тип корпуса: CX one-piece console
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,24 kg
Gross weight	0,28 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Функции

Описание продукта

VX профиль для ввода кабеля, в центре, для Ш: 1000 мм