

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.310

Адаптерные профили, 19"

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.310 - Адаптерные профили, 19" для VX, VX SE

Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.

Функции

Арт. №	VX 8619.310
Описание продукта	Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Единиц высоты	38 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание	482,6 мм (19") размер образуется при монтаже на каркас шкафа шириной 600 мм Возможен монтаж со смещением по глубине в шкафы шириной 600 мм с помощью системных шасси 18 x 64 мм При монтаже в шкаф для электронного оборудования: монтаж с задней стороны
Подходит для	Тип корпуса: VX Ширина: = 600 мм Высота: = 1.800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	4,2 kg
Gross weight	4,48 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	VX адаптерный профиль 19", для мин. высоты шкафа: 1800 мм, 38 U