


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.440

## Кабельная шина

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.440 - Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, AX, PC, системы цоколей VX

Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

## Функции

Арт. №	VX 8619.440
Описание продукта	Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
Материал	Сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
VX installation options	In enclosure width 1200 mm, in the base
VX SE installation options	In enclosure width 1200 mm, in the base
AX installation options	In enclosure width 1200 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 1200 mm, in conjunction with holder/ spacer
Installation options for VX base/ plinth, stainless steel	In base/plinth width 1200 mm, in conjunction with one M8 nut
AX base/plinth installation options	In base/plinth width 1200 mm
Подходит для	Система цоколей AX Система цоколей VX VX base/plinth system, stainless steel
Размер	Длина: 1.154 мм

## Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX VX SE AX CX pedestal CX one-piece console Ширина: = 1.200 мм
Подходит для ширины	1 200 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	5,64 kg
Gross weight	6 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Описание продукта	VX кабельная шина угловой профиль, для Ш: 1200 мм