


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.700

Системные шасси 14 x 39 mm




Состояние: 18.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.700 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 8619.700
Описание продукта	Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between fixing points	275 мм
Подходит для ширины двери	400 мм
VX installation options	In door width 400 mm
AX installation options	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options	In enclosure width 300 mm
Installation options, AX plastic	In door width 400 mm
Installation options for 3-part AX	In enclosure depth 473 mm

ФУНКЦИИ

CX installation options	In the pedestal, in the enclosure depth, 400 mm In one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm
Указание по монтажу	Для установки в АХ из листовой стали только в сочетании с шиной для внутреннего монтажа АХ
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси необходимы саморезы или самонарезающие винты M5
Подходит для	Тип корпуса: VX АХ АХ пластик АХ wall-mounted enclosure, 3-part CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 400 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.68
Gross weight	0.686
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177924659
E-Number Sweden	E3465280
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234