
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






VX 8619.710 Системные шасси 14 x 39 mm


Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8619.710 - Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.







Функции

Для крепления кабельного канала, держателя кабельного шланга, оборудования в двери и др.
Листовая сталь
Оцинкованная
Вкл. крепежный материал
375 мм
500 мм
In door width 500 mm
In door width 500 mm
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX In enclosure width 1000 mm, in lockable door
In enclosure height 500 mm In enclosure width 400 mm

© Rittal 2025

Функции

Installation options, AX plastic	In door width 500 mm
Installation options for 3-part AX	In enclosure depth 573 mm
CX installation options	In console and desk unit in the depth, in conjunction with the CX rail
	for interior installation
	In the pedestal, in the enclosure depth, 500 mm
	In door width 500 mm
TP installation options	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in
	conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure
	HD
Указание по монтажу	Для установки в АХ из листовой стали только в сочетании с
	шиной для внутреннего монтажа АХ
Указание	Для крепления собственных компонентов на системных шасси
	необходимы саморезы или самонарезающие винты М5
Подходит для	Тип корпуса: VX
	VX SE
	TP
	AX
	АХ пластик
	AX wall-mounted enclosure, 3-part
	CX one-piece console
	CX console system
	Suitable for width or height or depth: 500 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.8
Gross weight	0.92
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177924635
E-Number Sweden	E3465281
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3